




PAUMELLES INTERMÉDIAIRES POUR OUVRANT à LA FRANÇAISE POUR OB GALICUBE

DESSCRIPTIF

fapim[®]

Paumelles intermédiaires pour ouvrant à la française pour OB GALICUBE



DETAILS

Paumelle inférieure: la partie fixée au dormant est en aluminium extrudé et contre-plaque de fixation pré-montée en acier inox; la partie fixée à l'ouvrant est en aluminium extrudé alors que la contre-plaque est en acier inox. Possibilité de réglage horizontal (+/-1mm) et vertical (-1,+2mm).

Paumelle supérieure: les parties fixées au dormant et à l'ouvrant sont en aluminium extrudé, la contre-plaque de fixation au dormant est pré-montée et en acier inox. Axe et vis en acier inox. L'axe de rotation est équipé de friction pour éviter l'extraction totale en phase de démontage. Les deux paumelles peuvent être produites en finitions oxydées car elles sont fabriquées en aluminium extrudé.

Notice de Montage pour oscillo-battant GALICUB

357336 - Plan Technique Paire de paumelle moyenne pour ouvrant à la française GALICUBE 1409A

Code	Modèle	Finition
357336	1409A_G5	RAL 9006 MAT
357336A	1409A_G6	Argent
357336GA	1409A_MR	RAL 7016 MAT
357336GF	1409A_NN	RAL 7016 Fine structure
357336I	1409A_NJ	Aspect Inox
357336N	1409A_37	RAL 9005 MAT



357336KM	1409A_QX	RAL 9016 MAT
357336NS	1409A_OV	NOIR 2100 SABLE
357336W	1409A_32	Blanc Brillant (Ral 9010)

SAVFIMA
Quincaillerie

